


Cames de comutação para acionamentos oscilantes

PUCK/IIND/BK/D102



Campo de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecânicos

Peso	[g]	99,2
Diâmetro dos cames de comutação	[mm]	102
Distância do par de orifícios	[mm]	130
Atuador de válvula da altura da onda	[mm]	30
Quantidade de orientações possíveis		3
Materiais	came de comutação: PA 6 preto; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável)	

Notas

Quantidade

1 peça