




Jumper

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR



Área de aplicação

Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	cabo Patch

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção	IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)	

Dados mecânicos

Peso	[g]	323
Materiais	PUR / PC	
Material do invólucro	PUR / PC	
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm






Jumper

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC

