


# E18423



## Jumper

VDOGH040MSS0010X04GXS



### Área de aplicação

Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	cabo Patch cruzado; cabo Patch

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)

### Dados mecânicos

Peso	[g]	703,068
Materiais		PUR / PC
Material do invólucro		PUR / PC
Material porca		latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

### conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



# E18423




## Jumper

VDOGH040MSS0010X04GXS

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC

