


E18000



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MKS0005X04



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	361,966
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais	TPE	
Material do invólucro	TPE	
Material porca	zinco, revestido de epóxi	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E18000



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MKS0005X04

conexão elétrica


cabo: 5 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco