


# E18001



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MKS0010X04



| Área de aplicação       |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Característica especial | Contatos banhados a ouro  |              |
| Dados elétricos         |                           |              |
| Tensão de operação      | [V]                       | < 300 AC/DC  |
| Condições ambientais    |                           |              |
| Temperatura ambiente    | [°C]                      | -45...105    |
| Proteção                | IP 68                     |              |
| Dados mecânicos         |                           |              |
| Peso                    | [g]                       | 361,966      |
| Dimensões               | [mm]                      | 15 x 15 x 47 |
| Materiais               | TPE                       |              |
| Material do invólucro   | TPE                       |              |
| Material porca          | zinco, revestido de epóxi |              |
| Observações             |                           |              |
| Unidades por embalagem  | 1 peça                    |              |

# E18001



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MKS0010X04

### conexão elétrica


cabo: 10 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado



### Conexão



BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Cores dos fios :  
preto  
marrom  
azul  
branco