


E18002



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MKS0005X04



Campo de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	385,553
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais		TPE
Material do invólucro		TPE
Material porca		zinco, revestido de epóxi
Notas		
Quantidade		1 peça

E18002



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MKS0005X04

conexão elétrica

cabo: 5 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco