


E18003



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MKS0010X04



Campo de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	361,966
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais	TPE	
Material do invólucro	TPE	
Material porca	zinco, revestido de epóxi	
Notas		
Quantidade	1 peça	

E18003



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MKS0010X04

conexão elétrica


cabo: 10 m, TPE-S, preto; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco