


E18015



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	362,874
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E18015



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, preto; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco