


E18016



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0025E04



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-10...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

874,979

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 47

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E18016



Cabo de conexão com soquete


ADOGH040VAS0025E04

conexão elétrica


cabo: 25 m, PVC, preto; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco