


E18017



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0005E04



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...100
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	181,437
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais	PVC	
Material do invólucro	PVC	
Material porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E18017



Cabo de conexão com soquete


ADOAH040VAS0005E04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, preto; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco