


E18031



Soquete confeccionável

SDOGH040MSSFKPG



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 250 AC/DC

Capacidade de carga total

[A]

4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

27,216

Dimensões

[mm]

18 x 18 x 46

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material porca

ZnAl / Ni

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E18031



Soquete confeccionável


SDOGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni; Contatos: dourado



Conexão

