


E18045



Jumper

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Frequência AC [Hz] 47...63

Tensão de operação [V] < 24 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 54,431

Materiais TPE

Material do invólucro TPE

Material porca 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)


Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



E18045




Jumper

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti);

Contatos: dourado

