


Conector do adaptador

RSTGB050VAS00.3-05



1 anel O

Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 600 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

63,503

Rosca de instalação

1/2" NPT

Materiais

aço inoxidável anodizado

Material do invólucro

aço inoxidável, anodizado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E18056



Conector do adaptador


RSTGB050VAS00.3-05

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: aço inoxidável, anodizado; Contatos: dourado



Conexão

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =
GN/YE =
RD =
OG =
WH =

Cores dos fios :
verde
verde/amarelo
vermelho
laranja
branco