




Conector do adaptador

RSTGH040VAS0001-04



1      anel O

Dados elétricos

Tensão de operação      [V]      < 250 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente      [°C]      -20...90

Dados mecânicos

Peso      [g]      54,431

Rosca de instalação      1/2" NPT

Materiais      1.4401 (aço inoxidável / 316)

Material do invólucro      1.4401 (aço inoxidável / 316)

Observações

Unidades por embalagem      1 peça

conexão elétrica

cabo: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316)



# E18057



## Conector do adaptador

RSTGH040VAS0001-04

### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Cores dos fios : |
| BK = | preto            |
| BN = | marrom           |
| BU = | azul             |
| WH = | branco           |