
# E18064

## Cabo de conexão com soquete

**ADOGB030VAS0006E03**

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicação** | | |
| Característica especial | | Contatos banhados a ouro |
| **Dados elétricos** | | |
| Tensão de operação | [V] | < 300 AC/DC |
| **Condições ambientais** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...105 |
| Proteção | | IP 68 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Peso | [g] | 571,526 |
| Materiais | | PVC |
| Material do invólucro | | PVC |
| Material porca | | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
| **Notas** | | |
| Quantidade | | 1 peça |

# E18064

## Cabo de conexão com soquete


**ADOGB030VAS0006E03**

### conexão elétrica


cabo: 6 m, PVC, cinza; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado




### Conexão




| | |
|---|---|
| | Cores dos fios : |
| BK = | preto |
| GN = | verde |
| WH = | branco |