




Conector do adaptador

RSTGB030ALS00.3-03



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 600 AC/DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	36,287
Rosca de instalação	M20 x 1,5
Materiais	latão niquelado
Material do invólucro	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado; Contatos: dourado



E18070



Conector do adaptador

RSTGB030ALS00.3-03

Conexão

1	GN
2	BK
3	WH

	Cores dos fios :
BK =	preto
GN =	verde
WH =	branco