




Conector do adaptador

RSTGB040ALS00.3-04



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 600 AC/DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...100
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	36,287
Rosca de instalação	M20 x 1,5
Materiais	alumínio anodizado
Material do invólucro	alumínio, anodizado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: alumínio, anodizado; Contatos: dourado



E18071



Conector do adaptador

RSTGB040ALS00.3-04

Conexão

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

BK = Cores dos fios :
 preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco