


E18074



Conector do adaptador

RSTGH040ALS00.3-04



1 anel O

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dados mecânicos

Peso [g] 22,68

Rosca de instalação M20

Materiais alumínio anodizado 10...20 µm

Material do invólucro alumínio, anodizado 10...20 µm

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: alumínio, anodizado 10...20 µm



E18074



Conector do adaptador

RSTGH040ALS00.3-04

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco