


# E18084



## Plugável

SSTA040MSSFKPG



### Área de aplicação

Característica especial Contatos banhados a ouro

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC/DC

Capacidade de carga total [A] 4; (...40 °C)

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...100

Proteção IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g] 27,216

Dimensões [mm] 38 x 20 x 40

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca zinco, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

# E18084



## Plugável

SSTA040MSSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: zinco, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

