




Jumper

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

45,359

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 40

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

Jumper

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



conexão elétrica

cabo: 0,2 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

