


# E18106



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0012E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Área de aplicação

Característica especial Contatos banhados a ouro

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 300 AC/DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...105

Proteção IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g] 299,371

Dimensões [mm] 15 x 15 x 47

Materiais PVC

Material do invólucro PVC

Material porca 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

# E18106



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0012E04

### conexão elétrica

cabo: 12 m, PVC, cinza, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



### Conexão



5: não conectado  
Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco