


E18107



Jumper

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	54,431
Materiais		TPE
Material do invólucro		TPE
Material porca		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

Jumper

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

conexão elétrica

cabo: 0,4 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

