




Jumper

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	45,359
Dimensões [mm]	15 x 15 x 40
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado	





Jumper

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

