



Jumper

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
-------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	235,868
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 40
Materiais		TPE
Material do invólucro		TPE
Material porca		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

Jumper

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



conexão elétrica

cabos: 6 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

