


E18158



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0030E04



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

1088,621

Dimensões

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E18158



Cabo de conexão com soquete


ADOAH040VAS0030E04

conexão elétrica


cabo: 30 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



5: não conectado
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco