


E18160



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0075E04



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	2685,265
Dimensões [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

E18160



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0075E04

conexão elétrica

cabo: 75 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



Conexão



5: não conectado
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco