


Cabo de conexão com soquete

ADOGB030VAS0020E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

5238,988

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade

1 peça

E18166



Cabo de conexão com soquete


ADOGB030VAS0020E03

conexão elétrica


cabo: 20 m, PVC, cinza; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



BK =
GN =
WH =

Cores dos fios :
preto
verde
branco