




Soquete de instalação

RDOGF040MSS00.3-04



1 anel O



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	113,398
Materiais		invólucro: latão niquelado; vedação: FKM; porca: latão niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Soquete de instalação

RDOGF040MSS00.3-04

conexão elétrica


cabo: 0,5 m, PVC, amarelo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco