


E18181




Jumper

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	63,503
Materiais	TPE
Material do invólucro	TPE
Material porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado





Jumper

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

