




Jumper

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	63,503
Materiais	TPE	
Material do invólucro	TPE	
Material porca	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	



Jumper

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

conexão elétrica

cabo: 2,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

