


E18247




Jumper

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	22,68
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado






Jumper

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

