




## Resistência de terminação CAN-Bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



## Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
-------------------------	--------------------------

## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 68

## Dados mecânicos


Peso	[g]	22,68
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		latão, niquelado

## Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



# E18267




## Resistência de terminação CAN-Bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

