


E18317



Jumper

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	204,116
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		zinco, revestido de epóxi
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Jumper

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, sem halogênio, amarelo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: zinco, revestido de epóxi; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

