


## Soquete de instalação

RDOGH050MSS00.3E05



1 anel O

## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

## Dados mecânicos

Peso	[g]	22,68
Rosca de instalação		1/4\"-18NPT
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

## Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

## conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado




# E18327



## Soquete de instalação

RDOGH050MSS00.3E05

### Conexão



Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco