

E18344



Jumper

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

235,868

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 40

Materiais

TPE

Material do invólucro

TPE

Material porca

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça



## Jumper

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado



### conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado

