


E19902



Distribuidor Y

ZDO2H045MSS0010B05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Notas		
Quantidade		1 peça

E19902




Distribuidor Y

ZDO2H045MSS0010B05

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco