


E19938

Caixa separadora



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...110 AC/DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	16 x 54 x 127
Quantidade de slots do distribuidor central		8

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

Caixa separadora

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A



Conexão

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo