


E19939

Caixa separadora



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...110 AC/DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Quantidade de slots do distribuidor central		4

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------




Caixa separadora

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A



Conexão

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo