

E20404




Cabo de conexão com conector

ASTGH040MSS0005B04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC076

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E20404



Cabo de conexão com conector

ASTGH040MSS0005B04

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; altamente flexível; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul