


E20405



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E20405



Cabo de conexão com soquete


ADOAH042MSS0005A04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =
WH =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul
branco