


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,25M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20057

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

8

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

E20410



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,25M

Comprimento	[mm]	250
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça