



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

4

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

2,4

Comprimento

[mm]

800

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

Observações

Unidades por embalagem

1 peça