


Cabo de conexão com soquete

ADOGB030MSS0005E03



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...80
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	279,3
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material do invólucro		TPU
Material porca		zinco moldado sob pressão

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E20429



Cabo de conexão com soquete

AD0GB030MSS0005E03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
marrom
azul
verde/amarelo