


E20431



Cabo de conexão com soquete

AD0GB030PLS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 26 x 26 x 60

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca TPU

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: TPU




E20431



Cabo de conexão com soquete

ADOGB030PLS0005E03

Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
	azul