




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-E6/1,5m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20290
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Faixa de registro	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	36
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	6
Comprimento [mm]	1500
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiais	Adaptador: PA

E20439



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-E6/1,5m

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça