


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3/0,35M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20080

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

E20442



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3/0,35M

Comprimento	[mm]	350
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Acessórios		
Material incluído		E20102
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça