




Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0002E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11637
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade		1 peça

E20476



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0002E04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
WH =	azul
	branco