


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,22m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

220

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-A-V-E1/0,22m

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça