



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20570

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

10

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

acrílico

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

Observações

Unidades por embalagem

1 peça