




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3 1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20526
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] 40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] 40

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda reto

Diâmetro da sonda [mm] 3

Comprimento da sonda [mm] 10

E20501



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3 1m

Comprimento	[mm]	1000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Notas		
Quantidade		1 peça